


**ESG 6/17 MM SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Garanterad lång livslängd: ESG

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ESG, Apparatmärkning, 6 x 17 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">2005130000</a>
Typ	ESG 6/17 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390612
Förp.	3000 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	0.04 g		

### Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data

Limma	Akrylatlim	
Utförande	självhäftande, halogenfri	
Bredd	17 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	120 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	svart	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
	Antal märkningar per kombination	3000
Godkännande enligt UL 969	Ja	
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = 3000 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	
Antal per rulle	3000	

### Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## ESG 6/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	