

**ELS 8/20 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**ELS**

ELS-skyltarna är särskilda, ej självhäftande iskjutbara märkningar för WKM kabelmärkning eller för gruppskylthållare. Den matta och tunna, men rivhållfasta polyestern ger mycket god märkning och utmärkt läsbarhet. Använda i kombination med vattenavvisande WKM-hylsor garanterar lösningen särskilt långvarig märkning av kablar även i tuffa miljöer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">2005240000</a>
Typ	ELS 8/20 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390032
Förp.	3000 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.14 mm	Byggdjup (tum)	0.0055 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	0.04 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	halogenfri
Bredd	8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Antal per rulle	3000		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	150 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter, max.	115 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Ledarytterdiameter	7 - 115 mm	Ledararea	150 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## Tillbehör

## WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

## Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
GTIN (EAN)	4032248010615	
Förp.	50 ST	

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## ELS 8/20 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

### Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	