

## SFX 30/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 60 x 32 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2005360000</a>                              |
| Typ        | SFX 30/60 MM WS   |
| GTIN (EAN) | 4050118390131   |
| Förp.      | 300 items   |

## SFX 30/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.6 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0236 inch |
| Höjd      | 60 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2.3622 inch |
| Bredd     | 32 mm  | Byggbredd (tum) | 1.2598 inch |
| Nettovikt | 1.44 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Typ av märkning                      | neutral      | Utförande                            | halogenfri   |
| Bredd                                | 32 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | HB   |
| Temperaturområde för användning max. | 90 °C        | Temperaturområde för användning min. | -40 °C   |
| Färgkod                              | vit          | Halogener                            | Nej  |
| Grundläggande material               | Polyuretan   | Skrivna tecken                       | utan   |
| Teckenfältets storlek                | 45 x 29.5 mm | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -40...90 °C  | Antal per rulle                      | 300  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |         |                          |                     |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej     | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm   | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm                |
| Textfältsbredd           | 45 mm   | Genomföring för buntband | Plan                |
| Textfältshöjd            | 29.5 mm | Ledarytterdiameter       | 7 -                 |
| Lämpligt buntband        | Plast   | Ledararea                | 500 mm <sup>2</sup> |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## SFX 30/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |