


**SFX 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">2005380000</a>
Typ	SFX 9/24 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390308
Förp.	1000 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.6 mm	Byggdjup (tum)	0.0236 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	0.24 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...90 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	halogenfri
Bredd	15 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyuretan	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	23.5 x 9 mm	anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Temperaturområde för användning	-40...90 °C	Antal per rulle	1000

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Textfältsbredd	9 mm	Genomföring för buntband	Plan
Textfältshöjd	23.5 mm	Ledarytterdiameter	7 -
Lämpligt buntband	Plast	Ledararea	500 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## SFX 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	