


SFX 30/60 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 60 x 32 mm, gul |
| Art.nr. | 2005420000 |
| Typ | SFX 30/60 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118390230 |
| Förp. | 300 items |

SFX 30/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.6 mm | Byggdjup (tum) | 0.0236 inch |
| Höjd | 60 mm | Bygghöjd (tum) | 2.3622 inch |
| Bredd | 32 mm | Byggbredd (tum) | 1.2598 inch |
| Nettovikt | 1.28 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Typ av märkning | neutral | Utförande | halogenfri |
| Bredd | 32 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Temperaturområde för användning max. | 90 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | gul | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyuretan | Skrivna tecken | utan |
| Teckenfältets storlek | 45 x 29.5 mm | anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Temperaturområde för användning | -40...90 °C | Antal per rulle | 300 |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 500 mm ² |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm |
| Textfältsbredd | 45 mm | Genomföring för buntband | Plan |
| Textfältshöjd | 29.5 mm | Ledarytterdiameter | 7 - |
| Lämpligt buntband | Plast | Ledararea | 500 mm ² |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



SFX 30/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Utförande |
| Art.nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Förp. | 1 ST | |