

TM-I 23 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Processäkerhet: TM-I

TM-I isticksskyltar har en styrflik som tillåter dem att lätt glida in i de transparenta hylsorna av typ TM. När skylten väl är på plats bryts fliken av vid den förbestämda brytpunkten. De färdigmonterade hylsorna kan sedan enkelt skjutas över ledarna. Fördelar: stora kvantiteter kan effektivt förkonfektioneras i ett enda steg.

Allmänna beställningsdata

Utförande	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 23 x 4 mm, vit
Art.nr.	2005510000
Typ	TM-I 23 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390094
Förp.	2000 items

TM-I 23 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0.9055 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	0.16 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal	Typ av märkning	neutral
Bredd	4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Antal per rulle	2000		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	35 mm	Ledarytterdiameter, min.	1.3 mm
Ledarytterdiameter	1.3 - 35 mm	Ledararea	70 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

TM-I 23 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	