
Datablad

# TM-I 20 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Processäkerhet: TM-I
TM-I isticksskyltar har en styrflik som tillåter dem att lätt glida in i de transparenta hylsorna av typ TM. När skylten väl är på plats bryts fliken av vid den förbestämda brytpunkten. De färdigmonterade hylsorna kan sedan enkelt skjutas över ledarna. Fördelar: stora kvantiteter kan effektivt förkonfektioneras i ett enda steg.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 20 x 4 mm, röd |
| Art.nr. | 2005820000 |
| Typ | TM-I 20 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4050118390421 |
| Förp. | 2000 items |
| Leveransstatus | Avanmäld |
| Tillgänglig till | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

# Datablad

## TM-I 20 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höjd | 20 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7874 inch |
| Bredd | 4 mm | Byggbredd (tum) | 0.1575 inch |
| Nettovikt | 0.16 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Temperaturområde för användning | -40…150 °C |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orientering av texten | horisontell och vertikal | Typ av märkning | neutral |
| Bredd | 4 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | röd | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyester | Skrivna tecken | utan |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | Temperaturområde för användning | -40…150 °C |
| Antal per rulle | 2000 | | |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 70 mm² |
| Ledarytterdiameter, max. | 35 mm | Ledarytterdiameter, min. | 1.3 mm |
| Ledarytterdiameter | 1.3 - 35 mm | Ledararea | 70 mm² |

### Klassificeringar


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# TM-I 20 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar



# TM-I 20 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Förp. | 1 ST | |

### THM MULTIMARK




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Utförande |
| Art.nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Förp. | 1 ST | |

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Förp. | 1 ST | |