

**SM 36/18-30 MM SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förebyggande av felmanövrering: SM

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SwitchMark, Apparatmärkning, 56 x 36 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">2006140000</a>
Typ	SM 36/18-30 MM SW
GTIN (EAN)	4050118391114
Förp.	1000 items

## SM 36/18-30 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	56 mm	Bygghöjd (tum)	2.2047 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1.4173 inch
Diameter	30 mm	Nettovikt	0.55 g

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	halogenfri, självhäftande
Bredd	36 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	120 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	svart	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	18 x 36 mm	Godkännande enligt UL 969	Ja
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Temperaturområde för användning	-40...120 °C

## Apparatmärkning

Diameter 30 mm Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## SM 36/18-30 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005040000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	