

EL 15 MM GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 15 x , gul
Art.nr.	2006600000
Typ	EL 15 MM GE 30M
GTIN (EAN)	4050118391657
Förp.	1 items

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Längd	30000 mm	Bygglängd (tum)	1181.1 inch
Nettovikt	80 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	halogenfri, självhäftande
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Längd	30000 mm
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Ja	anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Antal per rulle	1

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	