


**EL 60 MM SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utförande  | THM, Apparatmärkning, 60 x , Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">2006680000</a>          |
| Typ        | EL 60 MM SI 30M                     |
| GTIN (EAN) | 4050118391503                       |
| Förp.      | 1 items                             |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.1 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.0039 inch |
| Höjd      | 60 mm    | Bygghöjd (tum)  | 2.3622 inch |
| Längd     | 30000 mm | Bygglängd (tum) | 1181.1 inch |
| Nettovikt | 510 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Limma                                | Akrylatlim   | Utförande                            | halogenfri, självhäftande  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0          | Temperaturområde för användning max. | 120 °C   |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C       | Färgkod                              | Silver   |
| Halogener                            | Nej          | Längd                                | 30000 mm   |
| Grundläggande material               | Polyester    | Skrivna tecken                       | utan   |
| Godkännande enligt UL 969            | Ja           | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -40...120 °C | Antal per rulle                      | 1  |

## Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## EL 60 MM SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |