

**WS 12/6 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2007200000</a>                     |
| Typ        | WS 12/6 MM WS                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118391886                                  |
| Förp.      | 600 items                                      |

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 12 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.4724 inch |
| Bredd     | 6 mm   | Byggbredd (tum) | 0.2362 inch |
| Nettovikt | 0.14 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -50...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |  |                                      |               |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| Utförande                            | halogenfri   | Bredd                                | 6 mm          |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2  | Temperaturområde för användning max. | 90 °C         |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C   | Färgkod                              | vit           |
| Halogener                            | Nej  | Grundläggande material               | PC-ABS, TPU   |
| Skrivna tecken                       | utan tryck   | Teckenfältets storlek                | 10.5 x 5.3 mm |
| anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Temperaturområde för användning      | -50...90 °C   |
| Applikation/Tillverkare              | Weidmueller  |                                      |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Exempel på användning**



## WS 12/6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER TB        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2438500000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2661600000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |