


AIMESA VRM 0,55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	2007320000
Typ	AIMESA VRM 0,55
GTIN (EAN)	4050118392685
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald

AIMESA VRM 0,55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	26.7 mm	Byggdjup (tum)	1.0512 inch
Höjd	1.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.063 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	4 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		