

**SAIEND CAN-M12B 5P A-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skyddade komponentgrupper, SAI-Aktiv, Tillbehör, Sensor/Aktuator-Stickanslutning
Art.nr.	<a href="#">2018050000</a>
Typ	SAIEND CAN-M12B 5P A-COD
GTIN (EAN)	4050118401448
Förp.	1 items

## SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 8.8 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag  
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Tekniska data för kabel

Antal poler 5

## Allmänna tekniska data

Kodering	A-kodad	Anslutningsgंगा	M12
Utförande	Hylsa, Rak	Nominell spänning	60 V

## Elektriska egenskaper

Nominell spänning 60 V

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAIEND CAN-M12B 5P A-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

