

**KTB GP 22XX13V CD S4 PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 177 mm, Bredd: 100 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">2022900000</a>  |
| Typ        | KTB GP 22XX13V CD S4 PE   |
| GTIN (EAN) | 4050118403510   |
| Förp.      | 1 items   |

## KTB GP 22XX13V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 3 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch |
| Höjd      | 177 mm | Bygghöjd (tum)  | 6.9685 inch |
| Bredd     | 100 mm | Byggbredd (tum) | 3.937 inch  |
| Nettovikt | 445 g  |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

|                 |                |                              |                       |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| Materialjocklek | 3 mm           | Diameter bestyckningshål (D) | 7 mm                  |
| Yta             | elektropolerad | Grundläggande material       | Rostfritt stål 1.4404 |

## Allmänna uppgifter

|                       |  |                        |                          |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Materialjocklek       | 3 mm   | Monteringsanvisning    | Skruvmontering           |
| Yta                   | elektropolerad                                 | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404    |
| Komponentfastsättning | skruvad  | Skyddsklass (UL)       | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flänsplattor          | vänster, höger                                 | Flänsplåt              | Ja                       |
| Användningsområden    | Transportväsende,<br>Explosionsfarliga områden |                        |                          |

## Jordning kapsling

Flänsplatta jordning M6 x 15

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |