

KTB GP XX4820 AB S4 PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 470 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver |
| Art.nr. | 2023580000 |
| Typ | KTB GP XX4820 AB S4 PE |
| GTIN (EAN) | 4050118404111 |
| Förp. | 1 items |

KTB GP XX4820 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 3 mm | Byggdjup (tum) | 0.1181 inch |
| Höjd | 470 mm | Bygghöjd (tum) | 18.5039 inch |
| Bredd | 167 mm | Byggbredd (tum) | 6.5748 inch |
| Nettovikt | 1900 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| Materialjocklek | 3 mm | Diameter bestyckningshål (D) | 7 mm |
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Materialjocklek | 3 mm | Monteringsanvisning | Skruvmontering |
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 |
| Komponentfastsättning | skruvad | Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flänsplattor | övre, nedre | Flänsplåt | Ja |
| Användningsområden | Transportväsende, Explosionsfarliga områden | | |

Jordning kapsling

Flänsplatta jordning M6 x 15

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |