Datablad

KTB GP 765015 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.
Flänsplattor
Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 502 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver
Art.nr.	2024040000
Typ	KTB GP 765015 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404371
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	KTB GP XX5015V AB S4 PE

Datablad

KTB GP 765015 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	502 mm	Bygghöjd (tum)	19.7637 inch
Bredd	117 mm	Byggbredd (tum)	4.6063 inch
Nettovikt	2950 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	3 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	3 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	övre, nedre		

Jordning kapsling

Flänsplatta jordning	M6 x 15

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		