

IE-BHD-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Utförande	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	2027660000
Typ	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
Förp.	200 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884

Mått och vikter

Djup	15.5 mm	Byggdjup (tum)	0.6102 inch
Höjd	22.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.878 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Väggjocklek, max.	3.5 mm	Nettovikt	3.73 g

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data



Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Skyddsklass	IP67

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4	Certifikat-Nr. (cULus)	E471884
-----------------	------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Ritning**Montageurtag**

max. Paneldicke: 3,5mm
max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
M2.5 threads mustn't go through the panel

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	