

FAD S5115 SL46 A M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FAD S5-115 frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från det gamla S5-115 till andra PLC-system eller till u-remote-systemet från Weidmüller.

- Montagefot för TS35
- S5-115-kortet matas av en enda spänningsmatning

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2045120000
Typ	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Förp.	1 items

FAD S5115 SL46 A M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	280 mm	Bygghöjd (tum)	11.0236 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Nettovikt	181.28 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Märkdata

Driftspänning	250 V ac	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	32 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 250 V AC
Överspanningskategori	II	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		