

MF-ABB 12/5 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiFit är Weidmüllers märkningssystem som används för andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmüllers Dekafix är märkskyltarna i MultiFit-familjen tryckta på ena sidan (standard-tryck).

Vi rekommenderar att utföra ett test med provmärkningar på de använda plintarna när MultiFit används första gången.

- En märkskylt, som passar för olika plintfabrikat.
- Tryckta märkskyltar med standardtryck, färdiga för användning
- Tomma märkskyltar för märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter
- Leverans av individuellt utskrivna märkningar enligt kundens CAE-data eller krav
- Ett märkningssystem för alla applikationer. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	MultiFit, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 ABB SNK serie, vit
Art.nr.	2047320000
Typ	MF-ABB 12/5 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118411126
Förp.	400 items

MF-ABB 12/5 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	0.17 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-40 °C...100 °C	Temperaturområde för användning	-40...100 °C
----------------------	-----------------	---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.003 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Bredd	5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit
Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66
Skrivna tecken	utan tryck
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform MultiCard
anpassad skrivare	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Terminal marker
Temperaturområde för användning	-40...100 °C
Applikation/Tillverkare	ABB SNK serie

Plintmärkning

Delning i mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Ritningar

Ritning
