


ESG 9/17.7 K MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
 - För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
 - Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ESG, Apparatmärkning x 17.7 mm, PA 66, Färgkod: enligt kundönskan, jackbar |
| Art.nr. | 2047550000 |
| Typ | ESG 9/17.7 K MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118411065 |
| Förp. | 36 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.8 mm | Byggdjup (tum) | 0.0315 inch |
| Höjd | 9 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3543 inch |
| Bredd | 17.7 mm | Byggbredd (tum) | 0.6968 inch |
| Nettovikt | 0.58 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.005 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Utförande | jackbar | | |
| Bredd | 17.7 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 60 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | enligt kundönskan | | |
| Halogener | Nej | | |
| Grundläggande material | PA 66 | | |
| Skrivna tecken | Kräver M-Print PRO-fil | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C | | |
| Applikation/Tillverkare | LS brytare, Självhäftande | | |

Apparatmärkning

| | |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

