

VP M12 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	2066710000
Typ	VP M12 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415063
Förp.	100 items

VP M12 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Längd	15 mm	Bygglängd (tum)	0.5906 inch
Diameter	12 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	9 mm	Nettovikt	1.58 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ja	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Nyckelbredd 1	15 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätningring diameter	12.00 mm
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	10 mm	Vridmoment kontramutter, min.	1.30 Nm
Vridmoment muffar, max.	1.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	1.50 Nm
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Vridmoment kontramutter, max.	1.50 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	TAE00003WV	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEx		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Accessories**Mässingsmuttrar, förnicklade**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M12 MS	Utförande
Art.nr.	1772360000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 12, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130108	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	