

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	2066720000
Typ	VP M16 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415438
Förp.	100 items

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	16.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.6417 inch
Längd	16.3 mm	Bygglängd (tum)	0.6417 inch
Diameter	16 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	11 mm	Nettovikt	2.3 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ja	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Nyckelbredd 1	19 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätning	16.00 mm
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	M 16
Gängningslängd	12 mm	Vridmoment kontramutter, min.	1.30 Nm
Vridmoment muffar, max.	1.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	1.50 Nm
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Vridmoment kontramutter, max.	1.50 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	TAE00003WV	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEx		

Tekniska data

Tekniska data

Färgkod	Djupsvart	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
---------	-----------	-------------	--

Tekniska data

Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
-------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Utförande
Art.nr.	1736990000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	