

VP M40 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	2066760000
Typ	VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415452
Förp.	20 items

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	26.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0433 inch
Längd	26.5 mm	Bygglängd (tum)	1.0433 inch
Diameter	40 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	17 mm	Nettovikt	23.45 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ja	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Nyckelbredd 1	46 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätning	40.00 mm
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	18 mm	Vridmoment kontramutter, min.	5.80 Nm
Vridmoment muffar, max.	6.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	6.00 Nm
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Vridmoment kontramutter, max.	6.00 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	TAE00003WV	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEx		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 MS	Utförande
Art.nr.	1737030000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956509	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	