

VP M50 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	27.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0827 inch
Längd	27.5 mm	Bygglängd (tum)	1.0827 inch
Diameter	50 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	17 mm	Nettovikt	30.8 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ja	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Nyckelbredd 1	55 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätning	50.00 mm
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	18 mm	Vridmoment kontramutter, min.	7.80 Nm
Vridmoment muffar, max.	8.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	8.00 Nm
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Vridmoment kontramutter, max.	8.00 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	TAE00003WV	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEx		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M50 MS	Utförande
Art.nr.	1737040000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956516	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	