

TST 4 SAKC4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Frånskiljarkontakt (plint), beige
Art.nr.	2082450000
Typ	TST 4 SAKC4
GTIN (EAN)	4008 190222604
Förp.	400 items

TST 4 SAKC4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	4.95 mm	Byggbredd (tum)	0.1949 inch
Nettovikt	3.14 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Materialdata

Färgkod	beige
---------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad
-------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		