

**HDC 07A ALU BLK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Art.nr.	<a href="#">2088980000</a>
Typ	HDC 07A ALU BLK
GTIN (EAN)	4050118420876
Förp.	1 items

## HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	60.5 mm	Byggdjup (tum)	2.3819 inch
Höjd	47.3 mm	Bygghöjd (tum)	1.8622 inch
Bredd	36.5 mm	Byggbredd (tum)	1.437 inch
Montagemått bredd	30 mm	Nettovikt	15.84 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
Kemikaliebeständighet	

Innehåll	Aceton
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Borolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Diesel
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Etylalkohol
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Växellådsolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Hydraulolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Kylmedium
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Petroleumbensin
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Svett
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Bensin premium
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	UV
Kemisk beständighet	Instabilt
Innehåll	Ozon
Kemisk beständighet	Instabilt

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
--------------------------------	-----	-------------	---------------------------

## HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått

Hålavstånd längd A2	30 mm	Kabelingång	Nej
Bredd kapsling	24.2 mm	Bredd C1 - sockel	30 mm
Längd kapsling	25.2 mm	Höjd kapsling B	23 mm
Höjd sockel B1	3 mm		

## Utförande


Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	utan lock
Åtdragningsmoment	0.5 Nm	Antal kabelingång på sidan	0
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Byggform	Standard	Installationsstorlek	1
Kabelingång	Nej	Typ	Chassi (genomföring)
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 9011	BG	1
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation När du monterar kapslingarna, se till att den platta packningen sitter korrekt.

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A DODL 2BO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1665760000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190422783	tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard
Typ	HDC 07A DMDL 2BO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1665770000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190422790	tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard