

SAKQB 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
Art.nr.	2111230000
Typ	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Förp.	10 items
Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Allmänna beställningsdata

Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder
---------------	-----------------------------------

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0.5906 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	19.74 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	10
-------------	----

Märkdata

Märkspänning	400 V
--------------	-------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
-------------	---------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		