

**SAKQS 6/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator  
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande     | Överkoppling (plint), skruvad, Silver, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej |
| Art.nr.       | <a href="#">2111240000</a>                                                                         |
| Typ           | SAKQS 6/2                                                                                          |
| GTIN (EAN)    | 4050118440621                                                                                      |
| Förp.         | 10 items                                                                                           |
| Lokal produkt | Endast tillgänglig i vissa länder                                                                  |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Allmänna beställningsdata

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Lokal produkt | Endast tillgänglig i vissa länder |
|---------------|-----------------------------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 4.75 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 2 |
|-------------|---|

## Märkdata

|              |       |           |      |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

## Materialdata

|                                |        |         |        |
|--------------------------------|--------|---------|--------|
| Grundläggande material         | Koppar | Färgkod | Silver |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | None   |         |        |

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 8.00 mm |
|------------------|---------|

## Ytterligare tekniska data

|               |         |                            |     |
|---------------|---------|----------------------------|-----|
| Montagesätt   | skruvad | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | Skruv   |                            |     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |