


KLBU 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel
Art.nr.	2269800000
Typ	KLBU 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
Förp.	10 items

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	8.5 mm	Byggdjup (tum)	0.3346 inch
Höjd	45.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.7795 inch
Bredd	8.9 mm	Byggbredd (tum)	0.3504 inch
Nettovikt	3.17 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.397 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage,
Strömskena

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	8.5 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	6 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	4 mm ²		

Märkdata

Märkarea 6 mm²

Materialdata

Färgkod Silver Brännbarhetsklass enligt UL 94 None

Mått

Delning i mm (P) 20.00 mm

Systemparametrar

Utförande för skärmanslutning Ändplatta krävs Nej

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Nej		

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

