

**PAC-D9M-D9F-HF-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2420580040
Typ	<a href="#">PAC-D9M-D9F-HF-4M</a>
GTIN (EAN)	4099986593039
Förp.	1 items

## PAC-D9M-D9F-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 702.62 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Allmänna data

Kabellängd 4 m Lämplig för analoga signaler

Anslutning gränssnitt SUB-D MALE 9P Antal poler, min. 9 poler

PLC-gränssnitt SUB-D FEMALE 9P Ledararea 0.25 mm<sup>2</sup>

## Elektriska data

Totalström max. 3 A Tillåten strömstyrka per ledare, max. 1 A

Märkspänning ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac Motstånd ≤ 80 mΩ/m

Driftspänning ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m

Kapacitet ledare/skärm 300 pF/m

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20