

KCMA-18-200-1A-3VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 200 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 3 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator
Art.nr.	2420760000
Typ	KCMA-18-200-1A-3VA-3
GTIN (EAN)	4050118428933
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2.6772 inch
Höjd	64.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5394 inch
Bredd	41.6 mm	Byggbredd (tum)	1.6378 inch
Nettovikt	1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	3	Sekundärström	0...1 A
Load	3 VA	Primärström	200 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18.50 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabellängd	2.5 m	Skyddsklass	IP20
Isolationsklass	E	Värme klassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom
Nominell frekvens	50 Hz		

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	3
----------	--------------------------------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

