

KCMA-18-150-1A-2VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 150 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 2 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator
Art.nr.	2420770000
Typ	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2.6772 inch
Höjd	64.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5394 inch
Bredd	41.6 mm	Byggbredd (tum)	1.6378 inch
Nettovikt	1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	3	Sekundärström	0...1 A
Load	2 VA	Primärström	150 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18.50 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabellängd	2.5 m	Skyddsklass	IP20
Isolationsklass	E	Värmeklassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom
Nominell frekvens	50 Hz		

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	3
----------	--------------------------------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

