

**PAC-HE34-F-HF-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Art.nr.    | 2425690040                       |
| Typ        | <a href="#">PAC-HE34-F-HF-4M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986597617                    |
| Förp.      | 1 items                          |

## PAC-HE34-F-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 596 g |
|-----------|-------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                     |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                   |                      |                       |   |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Kabellängd        | 4 m                  | Lämplig för           | digitala signaler                           |
| Kabel             | Kabel LIHH           | Anslutning gränssnitt | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 34P             |
| Antal poler, min. | 34 poler             | PLC-gränssnitt        | H0.14/10 (FERRULES<br>0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Ledararea         | 0.14 mm <sup>2</sup> |                       |   |

## Elektriska data

|                        |                     |                                       |            |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| Totalström max.        | 3 A                 | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A        |
| Märkspänning           | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Motstånd                              | ≤ 150 mΩ/m |
| Driftspänning          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitet ledare/ledare               | 300 pF/m   |
| Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m            |                                       |            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |