

**PAC-D9F-D9F-HF-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2426110030
Typ	<a href="#">PAC-D9F-D9F-HF-3M</a>
GTIN (EAN)	4099986599321
Förp.	1 items

## PAC-D9F-D9F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 572.82 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Kabellängd 3 m Lämplig för analoga signaler  
Anslutning gränssnitt SUB-D FEMALE 9P Antal poler, min. 9 poler  
PLC-gränssnitt SUB-D FEMALE 9P Ledararea 0.25 mm<sup>2</sup>

## Elektriska data

Totalström max. 3 A Tillåten strömstyrka per ledare, max. 1 A  
Märkspänning ≤ 60 V<sub>dc</sub> ≤ 25 V<sub>ac</sub> Motstånd ≤ 80 mΩ/m  
Driftspänning ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m  
Kapacitet ledare/skärm 300 pF/m

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237  
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20  
ECLASS 15.0 27-24-22-20