

HDC MBUS8 X6A MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insert
Art.nr.	2427900000
Typ	HDC MBUS8 X6A MC
GTIN (EAN)	4050118436976
Förp.	2 items

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	34.8 mm	Byggdjup (tum)	1.3701 inch
Höjd	34.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.3701 inch
Bredd	12.2 mm	Byggbredd (tum)	0.4803 inch
Nettovikt	9.5 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	8	Kodering	X-kodad
Kontaktyta	förgylld	Överföringshastighet	10 Gbps
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Kategori	Cat. 6A
Nominell spänning	50 V	Märkström	0.5 A
Stickcykler	100	Typ	Stift
Nedsmutningsgrad	2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS8 M AWG20	Utförande
Art.nr.	2565980000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575835	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS8 M AWG22	Utförande
Art.nr.	2565960000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575811	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS8 M AWG26-24	Utförande
Art.nr.	2565940000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575491	
Förp.	100 ST	

Skärningshylsor



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Utförande
Art.nr.	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Utförande
Art.nr.	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Utförande
Art.nr.	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Förp.	10 ST	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Utförande
Art.nr.	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Utförande
Art.nr.	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Utförande
Art.nr.	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Utförande
Art.nr.	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Utförande
Art.nr.	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Utförande
Art.nr.	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Förp.	10 ST	

öppen ände / öppen ände



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC XX5E02 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX5E01 OOXXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Förp.	1 ST	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Utförande
Art.nr.	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Förp.	1 ST