

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Accessories |
| Art.nr. | 2427920000 |
| Typ | HDC MBUS4 D5E MC |
| GTIN (EAN) | 4050118437119 |
| Förp. | 2 items |

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 34.8 mm | Byggdjup (tum) | 1.3701 inch |
| Höjd | 34.8 mm | Bygghöjd (tum) | 1.3701 inch |
| Bredd | 12.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.4803 inch |
| Nettovikt | 8 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|------------|
| Antal poler | 4 | Kodering | D-kodad |
| Kontaktyta | förgylld | Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ | Kategori | Cat. 5e |
| Nominell spänning | 250 V | Märkström | 4 A |
| Stickcykler | 100 | Typ | Stift |
| Nedsmutningsgrad | 2 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | HDC MBUS4 M AWG18 | Utförande |
| Art.nr. | 2565920000 | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575477 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC MBUS4 M AWG22-20 | Utförande |
| Art.nr. | 2565900000 | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575453 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC MBUS4 M AWG26-24 | Utförande |
| Art.nr. | 2565880000 | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575705 | |
| Förp. | 100 ST | |

Skärmningshylsor



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Typ | HDC MBUS CFS 5.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2566080000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575927 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CFS 7.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2566070000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575910 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 7.3 | Utförande |
| Art.nr. | 2566060000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575903 | |
| Förp. | 10 ST | |

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Typ | HDC MBUS CF 7.9 | Utförande |
| Art.nr. | 2566050000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575897 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 8.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2566040000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575880 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 9.1 | Utförande |
| Art.nr. | 2566030000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575873 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 9.7 | Utförande |
| Art.nr. | 2566020000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575866 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 10.3 | Utförande |
| Art.nr. | 2566010000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575859 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MBUS CF 11.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2566000000 | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575712 | |
| Förp. | 10 ST | |

öppen ände / öppen ände



Robusta datakablar konstruerade för järnvägsanvändningar. Cat 6 X-kodade och Cat 5 D-kodade varianter ger en tillförlitlig och störningsresistent dataöverföring för krävande omgivningar både ombord och vid spåret. Idealisk för användningar med stor mekanisk belastning och för att säkerställa en jämn prestanda under svåra förhållanden.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | HDC XX5E02 O0XXXDM-1000 | Utförande |
| Art.nr. | 2712581000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118752755 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC XX6A01 O0XXXDM-1000 | Utförande |
| Art.nr. | 2712671000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118753011 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC XX5E01 O0XXXDM-1000 | Utförande |
| Art.nr. | 2712571000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118752748 | |
| Förp. | 1 ST | |

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

| | |
|------------|----------------------------------|
| Typ | HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Utförande |
| Art.nr. | 2712681000 |
| GTIN (EAN) | 4050118753028 |
| Förp. | 1 ST |