

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Accessories
Art.nr.	2427930000
Typ	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Förp.	2 items

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	34.8 mm	Byggdjup (tum)	1.3701 inch
Höjd	12.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.4803 inch
Bredd	12.2 mm	Byggbredd (tum)	0.4803 inch
Nettovikt	8 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Kategori	Cat. 5e
Nominell spänning	250 V	Märkström	4 A
Stickcykler	100	Typ	Hylsa
Nedsmutningsgrad	2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS4 F AWG18	Utförande
Art.nr.	2565930000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG22-20	Utförande
Art.nr.	2565910000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG26-24	Utförande
Art.nr.	2565890000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
Förp.	100 ST	

Skärmningshylsor



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Utförande
Art.nr.	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Utförande
Art.nr.	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Utförande
Art.nr.	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Förp.	10 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Utförande
Art.nr.	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Utförande
Art.nr.	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Utförande
Art.nr.	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Utförande
Art.nr.	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Utförande
Art.nr.	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Utförande
Art.nr.	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Förp.	10 ST	

öppen ände / öppen ände



Robusta datakablar konstruerade för järnvägsanvändningar. Cat 6 X-kodade och Cat 5 D-kodade varianter ger en tillförlitlig och störningsresistent dataöverföring för krävande omgivningar både ombord och vid spåret. Idealisk för användningar med stor mekanisk belastning och för att säkerställa en jämn prestanda under svåra förhållanden.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	Utförande
Art.nr.	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Förp.	1 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Typ	HDC XX6A02 O0XXDM-1000 Utförande
Art.nr.	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Förp.	1 ST