

HDC 48B TOLU 2M40G CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 12, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, stickproppskåpa, Kabelingång ovansida, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40
Art.nr.	2431650000
Typ	HDC 48B TOLU 2M40G CS
GTIN (EAN)	4050118443189
Förp.	1 items

HDC 48B TOLU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3.5433 inch
Höjd	94 mm	Bygghöjd (tum)	3.7008 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5.1968 inch
Längd	132 mm	Bygglängd (tum)	5.1968 inch
Nettovikt	715 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Åtdragningsmoment	1.2 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd	EMC-kapslingar	Nej
Material låselement	Rostfritt stål		

Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	90 mm
Längd kapsling	132 mm	Höjd kapsling B	94 mm

Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 40	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Åtdragningsmoment	1.2 Nm
Antal kabelingång uppe	2	Antal kabelingång på sidan	0
Utförande kapsling	stickproppskåpa, Kabelingång ovansida	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Byggform	Standard	Installationsstorlek	12
Kabelingång	m. gänga	Typ	Stickkontakt
Bygelutförande	Längsbygel	Tätning	ingen försegling
Gänga (inre)	M 40	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	12	Lämplig för ModuPlug®	Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 48B TOLU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

