



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Utförande	Screwdriver insert
Art.nr.	2433240000
Typ	WB IK SL PZ2
GTIN (EAN)	4050118443684
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2.9527 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	9.68 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad utbytesklinga för krysskruvar, PZ, storlek 2
--------------------	---

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2 mm	Klingtjocklek	2 mm
Form	Pozidrive	storlek	2
Klinglängd	25 mm	Klingmått krysspår	2
inchtagningsmoment, max.	5.5 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		