

**VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**



Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">2435070000</a>
Typ	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
GTIN (EAN)	4050118446494
Förp.	50 items

## VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1.1024 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	13.32 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	6.5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Åtdragningsmoment	3 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Skärmdiameter max.	5.00 mm
Skärmdiameter min.	2.00 mm	Nyckelbredd 1	14 mm
Nyckelbredd 2	14 mm	Nyckelbredd	14 mm
Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelförskruvning	Metrisk, M 12
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	6 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	5.50 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	5.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	4.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	4.50 Nm
Plintinsats	Polyamid		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**Tillbehör****Mässingmuttrar till EMV**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU EMV M12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777610000</a>	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 12,
GTIN (EAN)	4032248157884	3.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	