

**VG M20 EMV-4 MS 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**



Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">2435 150000</a>
Typ	VG M20 EMV-4 MS 6-12
GTIN (EAN)	4050118446906
Förp.	50 items

**VG M20 EMV-4 MS 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Längd	38 mm	Bygglängd (tum)	1.4961 inch
Nettovikt	29.85 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Allmänna uppgifter**

Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Åtdragningsmoment	5.5 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Skärmdiameter max.	10.00 mm
Skärmdiameter min.	4.50 mm	Nyckelbredd 1	22 mm
Nyckelbredd 2	22 mm	Nyckelbredd	22 mm
Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelförskruvning	Metrisk, M 20
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	6 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	6.50 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	6.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	5.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	5.50 Nm
Plintinsats	Polyamid		

**Certifikatnummer kabelförskruvning**

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus
--	---------	-------------------------------	----------------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**Tillbehör****Mässingmuttrar till EMV**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU EMV M20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777630000</a>	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 20,
GTIN (EAN)	4032248 157907	3.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	