



**VG M25 EMV-4 MS 10-18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Längd	51 mm	Bygglängd (tum)	2.0079 inch
Nettovikt	75 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Allmänna uppgifter**

Kabeldiameter utsidan max.	18 mm	Kabeldiameter utsidan min.	10 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Åtdragningsmoment	6 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Skärmdiameter max.	14.00 mm
Skärmdiameter min.	7.00 mm	Nyckelbredd 1	30 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	Nyckelbredd	30 mm
Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelförskruvning	Metrisk, M 25
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	8 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	15.50 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	6.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	5.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	14.50 Nm
Plintinsats	Polyamid		

**Certifikatnummer kabelförskruvning**

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**Tillbehör****Mässingmuttrar till EMV**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU EMV M25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777640000</a>	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 25,
GTIN (EAN)	4032248157914	3.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	