

VG M63 EMV-4 MS 34-44**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	2435210000
Typ	VG M63 EMV-4 MS 34-44
GTIN (EAN)	4050118446968
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	59 mm	Bygghöjd (tum)	2.3228 inch
Längd	73 mm	Bygglängd (tum)	2.874 inch
Nettovikt	434.54 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	44 mm	Kabeldiameter utsidan min.	34 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Åtdragningsmoment	25 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Skärmdiameter max.	40.00 mm
Skärmdiameter min.	30.00 mm	Nyckelbredd 1	68 mm
Nyckelbredd 2	68 mm	Nyckelbredd	68 mm
Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelförskruvning	Metrisk, M 63
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	14 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	44.00 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	26.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	24.00 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	42.00 Nm
Plintinsats	Polyamid		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E199260	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Tillbehör**Mässingmuttrar till EMV**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU EMV M63	Utförande
Art.nr.	1777680000	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 63,
GTIN (EAN)	4032248 157952	6.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	10 ST	