

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Reagerar inom ett avstånd på 4 mm
- för funktionstest av magnetventiler, relän, spolar och skyddsinstrument
- alla magnetiska fält kan testas
- Visuell och akustisk indikering
- inklusive en ficklampefunktion

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, kontaktlös magnetfälttestare
Art.nr.	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	155 mm	Bygglängd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	55.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
SCIP	b05b5 122-6 117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kontaktlös magnetfälttestare
--------------------	---------------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Indikering	Optisk & akustisk	Skyddsklass	IP 65
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	kontrollerad och godkänd enligt	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		