

VT CTL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kretsprovornas helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Provutrustning
Art.nr.	2436690000
Typ	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

143.5 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

7cl

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

SCIP

b05b5 122-6 117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tekniska data

Artikelbeskrivning

Kretsprovare

PW64 Mät- och provutrustning

Mätområde Spänning/AC

0.1 - 400 V

Indikering

Visuell och akustisk

Skyddsklass

IP44

Batterityp

Batteri 1,5 V typ AAA

Kretsprovning

Ja - optisk + ljud

kontrollerad och godkänd enligt

DIN EN 61010-1

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000494

ETIM 9.0

EC000494

ETIM 10.0

EC000494

ECLASS 14.0

27-20-03-08

ECLASS 15.0

27-20-03-08

