

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 1000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	2437400000
Typ	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118450606
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	98 mm	Byggdjup (tum)	3.8583 inch
Höjd	120.6 mm	Bygghöjd (tum)	4.748 inch
Bredd	72.2 mm	Byggbredd (tum)	2.8425 inch
Nettovikt	582.56 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...70 °C Drifttemperatur -5 °C...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass 1 Sekundärström 0...5 A
Load 5 VA Primärström 1000 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare Endast isolerad ledare Rundledare 44.00 mm
Installationsplats För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Kabellängd 0.5 m Skyddsklass IP20
Isolationsklass E Värmeklassad varaktig ström ITermisk 1,2 x Inom
Nominell frekvens 50 Hz

Isolationskoordination

Standard IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 noggrannhetsklass 1

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

