


**HS 12.7-38.1/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Ledar- och kabelmärkning, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2437610000</a>                                    |
| Typ        | HS 12.7-38.1/50 MM W  |
| GTIN (EAN) | 4050118460490   |
| Förp.      | 100 items   |

## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.77 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0303 inch |
| Höjd      | 50.8 mm | Bygghöjd (tum)  | 2 inch      |
| Bredd     | 60.5 mm | Byggbredd (tum) | 2.3819 inch |
| Nettovikt | 6.5 g   |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...135 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |   |                                      |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Typ av märkning                      | neutral   | Bredd                                | 60.5 mm  |
| Temperaturområde för användning max. | 135 °C  | Temperaturområde för användning min. | -55 °C   |
| Färgkod                              | vit   | Halogener                            | Ja   |
| Grundläggande material               | Polyolefin  | Skrivna tecken                       | utan   |
| Rekommenderade tillverkare           | Fabrikstillverkare, Energi,<br>Utrustningstillverkare,<br>Maskinbyggnad | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -55...135 °C  | Antal per rulle                      | 100  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                           |                          |                     |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                     | Ja                        | Ledardiameter, max.      | 240 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 125 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 38.1 mm             |
| Ledarytterdiameter, min.      | 12.7 mm                   | Krympmån                 | 3:1                 |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                     | Ledarytterdiameter       | 12.7 - 38.1 mm      |
| Ledararea                     | 125 - 240 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |