


**HS 8.5-25.4/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Ledar- och kabelmärkning, 8.5 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">2437820000</a>                                   |
| Typ        | HS 8.5-25.4/50 MM Y                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118460711                                                |
| Förp.      | 200 items                                                    |

## HS 8.5-25.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.77 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0303 inch |
| Höjd      | 50.8 mm | Bygghöjd (tum)  | 2 inch      |
| Bredd     | 40.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.5945 inch |
| Nettovikt | 3.2 g   |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...135 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                      |                                                                          |                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ av märkning                      | neutral                                                                  | Bredd                                | 40.5 mm                                                            |
| Temperaturområde för användning max. | 135 °C                                                                   | Temperaturområde för användning min. | -55 °C                                                             |
| Färgkod                              | gul                                                                      | Halogener                            | Ja                                                                 |
| Grundläggande material               | Polyolefin                                                               | Skrivna tecken                       | utan                                                               |
| Rekommenderade tillverkare           | Fabrikstillverkning, Energi,<br>Utrustningstillverkare,<br>Maskinbyggnad | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -55...135 °C                                                             | Antal per rulle                      | 200                                                                |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                          |                          |                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                     | Ja                       | Ledardiameter, max.      | 120 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 35 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 25.4 mm             |
| Ledarytterdiameter, min.      | 8.5 mm                   | Krympmån                 | 3:1                 |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                    | Ledarytterdiameter       | 8.5 - 25.4 mm       |
| Ledararea                     | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HS 8.5-25.4/50 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HS 8.5-25.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |