

HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 2.4 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, gul
Art.nr.	2438000000
Typ	HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461374
Förp.	2000 items

HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	7.6 mm	Byggbredd (tum)	0.2992 inch
Nettovikt	0.3 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Typ av märkning	neutral	Bredd	7.6 mm
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyolefin	Skrivna tecken	utan
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Temperaturområde för användning	-55...105 °C
Antal per rulle	2000		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	4.8 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.4 mm	Krympmån	2:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Ledarytterdiameter	2.4 - 4.8 mm
Ledararea	0.75 - 4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	