


HS-HF 6.4-12.7/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | kablmärkning, Ledar- och kablmärkning, 6.4 - 12.7 mm, 50.8 x 20.9 mm, vit |
| Art.nr. | 2438160000 |
| Typ | HS-HF 6.4-12.7/50 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118460902 |
| Förp. | 500 items |

HS-HF 6.4-12.7/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.77 mm | Byggdjup (tum) | 0.0303 inch |
| Höjd | 50.8 mm | Bygghöjd (tum) | 2 inch |
| Bredd | 20.9 mm | Byggbredd (tum) | 0.8228 inch |
| Nettovikt | 1.3 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| Typ av märkning | neutral | Bredd | 20.9 mm |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C | Temperaturområde för användning min. | -55 °C |
| Färgkod | vit | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyolefin | Skrivna tecken | utan |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
| Antal per rulle | 500 | | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 35 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 6 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 12.7 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 6.4 mm | Krympmån | 2:1 |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C | Ledarytterdiameter | 6.4 - 12.7 mm |
| Ledararea | 6 - 35 mm ² | | |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS-HF 6.4-12.7/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HS-HF 6.4-12.7/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Utförande |
| Art.nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Förp. | 1 ST | |